

# 取扱説明書

## 一般・耐熱・高耐熱漆器（ABS樹脂製）製品

この度は、当社製品をご購入賜り誠にありがとうございました。

製品を安全に長期間美しく使用していただくための取扱注意事項です。この取扱説明書に従って、正しくご使用願うとともに、大切に保存し分からないことや、不都合が生じたときにお読みください。

### 耐熱別の漆器製品区分

1. 耐熱温度70℃以下は「一般漆器」、85℃以下は「耐熱漆器」、120℃以下は「高耐熱漆器」です。
2. ご使用前に、カタログ表示の製品区分を確認してご使用ください。

### けがや事故防止のためのご注意

1. 直火や電熱調理器にかけたり、火のそばに置かないでください。
2. 電子レンジやオーブンレンジには使用しないでください。
3. 熱うちの衝撃や、急激な温度変化を与えないでください。
4. 強い衝撃を与えると、割れたり欠けたりします。
5. 欠けたり、ひびが入ったり、塗装のはがれたものは使用しないでください。
6. ホットプレートや湯煎などで保温しないでください。
7. 一般漆器は自動洗浄機・消毒保管庫、耐熱漆器は消毒保管庫を使用しないでください。

### 製品劣化防止のためのお願い

#### 【洗 浄】

1. たわし、みがき粉でみがくと傷がつきますので使用しないでください。
2. 高温長時間の浸漬は表面を侵しますので予備浸漬は30～40℃のお湯で15～20分程度としてください。
3. アルカリに侵されますので、中性洗剤を使用し、アルカリ洗剤は使用しないでください。
4. 洗い終わったら柔らかいふきんかタオルで水分をふきとってください。
5. 収納は直射日光のあたらないところで高温多湿や極度の乾燥はさけてください。

#### 【消 毒】

1. 一般漆器・耐熱漆器は消毒保管庫の使用や煮沸消毒はしないでください。
2. 高耐熱漆器は消毒保管庫を使用する場合、製品の劣化を防ぐため、庫内温度が80～85℃に上昇後温度を保持して、30分程度としてください。
3. 高耐熱漆器は熱風保管庫の保管庫の設定温度と庫内温度との違いに注意してください。特に熱風吹き出し口付近は、高温になり易いので製品を置くことを避けてください。
4. 高耐熱漆器は熱風保管庫内で加熱時に、強い加重により製品が変形することがあります。
5. 煮沸消毒や生蒸気が直接あたる消毒をすると製品の劣化が早まります。

※製品又は包装に記入してある耐熱温度は、一般的な使用を対象とした家庭用品品質表示法に基づく表示です。

[耐熱温度]一般漆器/70℃ 耐熱漆器/85℃ 高耐熱漆器/120℃

安全衛生的な製品ですが、万一にそなえて全製品に製造物賠償責任保険がついています。

上記以外で、ご不明点ならびに使用上の問題があれば、下記までお問い合わせください。

## 国際化工株式会社

お客様問い合わせ係 ☎0745-63-3181 E-mail info@kokusai-kako.co.jp

●本社・工場：TEL 0745 (65) 5931 (代) ●東 京：TEL 03 (5437) 5931 (代) ●大 阪：TEL 06 (6251) 5931 (代) ●札 幌：TEL 011 (820) 5931 (代)  
●名 古 屋：TEL 052 (332) 5931 (代) ●福 岡：TEL 092 (481) 5931 (代) ●仙 台：TEL 022 (772) 5931